

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1 m

Données commerciales

Référence	1438613
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1DMA
Product key	BF1DMA
GTIN	4046356496650
Poids par pièce (emballage compris)	60,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	58,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A - standard

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	TPU (Joint surmoulé)
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne	TPU
Matériau de surface de prise	TPU
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de contact	CuSn
Matériel Module à isolant connecteur pour EV	PA 6.6
Matériau de surface du contact	Sn
Matériau de presse-étoupe	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	24 V AC
	24 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Circuit de protection	Diode zéner

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation DEL

Affichage d'état	1 LED
Présence d'un affichage d'état	Oui

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z

1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A


Raccordement 2

Type tête	Connecteur de vanne
Type de filetage tête	BI (11 mm)
Tête voyant de diagnostic et d'état	1 LED

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Dessin coté	
Poids de gaine	30 kg/km
Style UL AWM	20549
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	28x 0,15 mm
AWG ligne de signaux	20
Section de câble	3x 0,5 mm²
Diamètre de fil avec isolant	1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal)
Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	noir 1, noir 2, vert/jaune
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	39 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	min. 20 MΩ*km

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 1200 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	22,5 mm
Cycles de flexion max.	15000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon DIN VDE 0482 selon DIN EN 50265-2-1
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	très bonne résistance à l'huile relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) -20 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne)

Normes et spécifications

M12

Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
----------------------	-----------------

Connecteur pour électrovanne

Normes/prescriptions	EN 175301-803
----------------------	---------------

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z

1438613


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé




Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z

1438613


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Dessin coté



Connecteur pour électrovanne, type BI

Dessin coté



Connecteur pour électrovanne, type BI, vue latérale

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z

1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M12, 3 pôles, connecteur pour EV

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

Identifiant de l'homologation: 13631

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060312
ECLASS-10.0.1	27060312
ECLASS-11.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Câble pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/BI-1L-Z



1438613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1438613>

Accessoires

Vis

Vis - SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL - 1403779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403779>



Vis à tête lentiforme avec molette en plastique, M3 x 40

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr