


# Gants jetables résistants aux éclaboussures de produits chimiques pour l'industrie alimentaire et les travaux lourds

- **Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques** : Les gants jetables TouchNTuff® 92-670 offrent une protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques.
- **Une durabilité à toute épreuve** : Le nitrile robuste et breveté minimise le risque de déchirure lors des travaux lourds.
- **Confort élevé** : Leur matière souple offre un grand confort pendant les longues périodes de travail.
- **Conformité à la manipulation des aliments** : TouchNTuff® 92-670 est conforme à la manipulation des aliments, ce qui garantit une utilisation pratique dans une variété de scénarios de contact avec les aliments.
- **Meilleure adhérence** : les bouts de doigts texturés aident les porteurs à saisir les outils et l'équipement en toute sécurité.



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie chimique
- Transformation des aliments
- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

### Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Manutention de marchandises entrantes
- Maintenance/Entretien
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Réparation et maintenance d'équipements
- Nettoyage de sites et de machines
- Analyses de laboratoire

Remarques

FICHE TECHNIQUE

|                                          | Fiche Produit                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 | Nitrile                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Surface externe du gant                  | Doigts adhésisés                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes de contrôle                       | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certification produit                    | ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA                                                                                   |
| Vue d'ensemble du conditionnement        | 100 gants par distributeur<br>10 distributeurs par carton<br>1000 gants par carton                                                                                                                                                                                          |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.                                                                                                                                               |
| Pays d'origine                           | Thaïlande                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segmentation des produits                | Usages variés                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antistatique                             | Oui EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sans silicone                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"><li>Dibutylldithiocarbamate de zinc</li></ul> <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p> |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                          | Valeurs types        |                      | Méthode d'essai     |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 240 / 9,5            |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | NQA 1,5              |                      | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.11 / 4.3           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.13 / 5.1           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
|                                          | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                     |
| Résistance ultime à la traction (MPa)    | ≥ 14                 | ≥ 14                 | ASTM D412 & D573    |
| Allongement à la rupture (%)             | ≥ 500                | ≥ 400                | ASTM D412           |
| Force à la rupture (N)                   | ≥ 6                  | ≥ 6                  | EN 455-2            |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code produit | 92670070    | 92670080    | 92670090    | 92670100      |

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

