



Brand of NTN Group

Données techniques

EX218G2

Roulements "inserts"



Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	55 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	72,5 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou	24 mm
C - Largeur Bague Extérieure	37 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	12 mm
d - Diamètre arbre	90 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	120 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

D - Diamètre extérieur BE	160 mm
G - Taille vis de blocage	M12x1,25
m - Distance vis de blocage	9,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure	2
S - Distance face / centre du palier	24,5 mm
f0 - Facteur	14.4
SW - Taille clé	6 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	96000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	71500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	4,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	33 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	4.111 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	5.889 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.44649696287964 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.72324848143982 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.4111 Hz

