
Brand of NTN corporation

# Données techniques

## UCPG212


Paliers auto-aligneurs



## COMPOSITION DU KIT

**UC212G2, PG212**

## VISUEL(S)




## DEFINITION TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | SNR |
| **A - Largeur du logement** | 70 mm |
| **A1 - Largeur au sommet du logement** | 40 mm |
| **B - Largeur Bague Intérieure** | 65,1 mm |
| **d - Diamètre arbre** | 60 mm |
| **E - Profondeur du filetage du trou de montage** | 25 mm |
| **G - Graisseur** | M6x1 |


**NTN Europe**
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00


S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

# UCPG212
## Paliers auto-aligneurs

| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| **H - Distance base du logement au centre du roulement** | 69,8 mm |
| **H1 - Hauteur de l'assise du logement** | 25 mm |
| **H2 - Hauteur du logement** | 138 mm |
| **J - Distance entre trous de fixation** | 105 mm |
| **L - Longueur du logement** | 150 mm |
| **L1 - Longueur de l'assise du logement** | 50 mm |
| **N - Dimension trou de fixation** | M16 |
| **S - Distance face / centre du palier** | 25,4 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| **C - Capacité de charge dynamique** | 52500000 mN |
| **C0 - Capacite de charge statique** | 32800000 mN |
| **Température min de fonctionnement** | 253,15 °K |
| **Température max de fonctionnement** | 373,15 °K |

| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| **Masse** | 4,63 kg |
| **Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage** | 22 N-m |