

**81104-TV** [🔗](#)**Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet,
combinaison de K811, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
T	10 mm	Hauteur
C _a	24.900 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	53.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	7.500 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	10.800 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	4.300 1/min	Vitesse de base
D	35 mm	Diamètre extérieur
≈m	34,2 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	34 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	21 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	0,3 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	21 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	35 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81104-TV	Cage à rouleaux
GS81104	Rondèle logement
WS81104	Rondèle arbre
LS2035	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert