

TM172DCLFW

M172 DISPLAY CLR TCHSCRN, FLUSH MNTING W M172 DISPLAY CLR TCHSCRN, FLUSH

Code stock: Not on Stock



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module d'affichage
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	Écran tactile couleur Afficheur LCD
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance consommée en W	3,2 VA 1,3 W
Catégorie de surtension	II
Compatibilité produit	Contrôleur logique M171 Contrôleur logique M172
Hauteur	96 Mm
Largeur	134 Mm
Profondeur	35 Mm
Poids du produit	0,175 Kg

Environnement

Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	CEI 61000-4-2 CEI 60730-1 CEI 61000-4-5 CAN/CSA-E60730-1 CEI 61000-4-11 UL 60730-1 CEI 61000-4-4 CEI 61000-4-6 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 CEI 61000-4-3 CEI 60730-2-9
Certifications du produit	cURus[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-30...60 °C
Degré de protection IP	IP65 panneau avant :
Degré de pollution	2

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606481285065
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,2 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,8 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	291,0 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	2,045 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	14
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	65 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	10.47941534440373
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1077883520775149
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.01809601340449856
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	53.88395968948022
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	53 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui

Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5564190424006955
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	65
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil Profil Environnemental Du Produit
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption Profil Environnemental Du Produit
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status :	Commercialisé
-----------------------	---------------