




FAG

6022-M-C3

Roulement à billes

Roulements à billes 60.-M, à une rangée,
cage massive en laiton

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	M	Cage massive en laiton, guidée sur les billes
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	110 mm	Alésage
D	170 mm	Diamètre extérieur
B	28 mm	Width
C _r	85.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	71.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	3.550 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.900 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	4.850 1/min	Vitesse de base
≈m	2,414 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	118,8 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	161,2 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	2 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	2 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	151,02 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d_1	129,12 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	150 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	15,7	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert