PORTAINSERTI

PORTAINSERTI PER INSERTI 1/4”C E LAME 1/4”E

Bit holder for 1/4”C bits and 1/4”E power-bits



Corpo in acciaio INOX (HRA 64/66) resistente alle sollecitazioni trasmesse dall’inserto. Magnete permanente in Neodimio-Ferro-Boro; forza di trattenimento superiore del 100% a quanto richiesto dalle normative internazionali.

Body in STAINLESS steel (HRA 64/66), resistant to stress transmitted by the insert bit. Permanent magnet in Neodymium-Iron-Boron; retention strength greater than 100% as required by international standards.

Attacco in S2, lo stesso materiale utilizzato per la fabbricazione degli inserti Essential. Ottima resistenza all’usura.

Attachment in S2, the same material used to manufacture the Essential bits. Excellent wear resistance.

Materie prime di ottima qualità utilizzate per la fabbricazione dei nostri porta-inserti, come gli inserti.

Our bit holders and bits are made using raw materials of the highest quality.

Progettati per funzionare al meglio in coppia con tutti gli inserti della gamma LTI.


Designed to work best in combination with LTI range bits.

Ampia scelta di soluzioni per rendere più facile qualsiasi operazione di assemblaggio.

Wide range of solutions to make any assembly operation easier.

62035 PORTAINSERTI PULSAR®

PORTAINSERTI MAGNETICO ANTI-SHOCK PER AVVITATORI A MASSA BATTENTE
MAGNETIC BIT-HOLDER ANTI-SHOCK FOR IMPACT WRENCHES



EASYPACK| sacchetto PVC con Euro-hole • PVC bags with Euro-hole


L mm	Ø mm	PCS.	COD.
60	11	5	62035005



SELFPACK
1 pc.

L mm	COD.
60	62035005001

PRESTAZIONI INSERTO + PORTAINSERTO
Bit + bit-holder performances */ prestations de l'embout + porte-embout /prestaciones punta + portapunta*




STANDARD bit + STANDART bit-holder

PULSAR bit + STANDART bit-holder

PULSAR bit + PULSAR bit-holder

FOCUS ON



1. Corpo rinforzato
2. Sistema antishock per la salvaguardia del magnete
3. Guaina di protezione del corpo
4. Esagono ribassato che aumenta l'angolo di coppia preservando l'inserto dalla deformazione

1. *Reinforced body*
2. *Antishock system to protect the magnet*
3. *Protection sheath for the body*
4. *Low-rise hexagon that increases the torque angle, protecting the insert from deformation*


Appositamente studiato per lavorare con gli inserti della gamma LTI PULSAR: le esclusive geometrie costruttive fanno si che gli inserti lavorino al meglio, garantendo una durata e prestazioni straordinarie.

Designed specifically to work with the range of LTI PULSAR bits: the exclusive construction geometries optimise the work of the bits, guaranteeing durability and outstanding performances.

62035 PULSAR®

PORTAINSERTI MAGNETICO ANTI-SHOCK PER AVVITATORI A MASSA BATTENTE
ANTI-SHOCK MAGNETIC BIT-HOLDER FOR IMPACT WRENCHES








EASYPACK| sacchetto PVC con Euro-hole • PVC bags with Euro-hole

L mm	Ø mm	PCS.	COD.
60	11	5	62035005



COD.
62035005001



SELFPACK
1 pc.

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

PHILLIPS®


A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS


DIN 5260
ISO 8764

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 5261*
ISO 8764*



1:1



					Autofilettanti per metallo *Self-tapping for metal*			Autofilettanti per legno *Self-tapping for wood*			Metriche *Metrics*		
													
	A	Ø	Nm	Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966
PH0	0,84	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PH1	1,30	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PH2	2,31	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PH3	3,84	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0
PH4	5,11	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE
** THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES*

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

POZIDRIV®


A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS


DIN 5260
ISO 8764

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 5261*
ISO 8764*



1:1



					Autofilettanti per metallo *Self-tapping for metal*			Autofilettanti per legno *Self-tapping for wood*			Metriche *Metrics*		
													
	A	Ø	Nm	Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966
PZ0	0,45	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PZ1	0,71	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PZ2	1,00	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PZ3	1,38	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0
PZ4	2,10	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE
** THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES*

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

TORX®


A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

TMD-702

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

TMD-702*



						Autofilettanti per metallo *Self-tapping for metal*			Autofilettanti per legno *Self-tapping for wood*			Metriche *Metrics*					
	A	J	Nm	Nm	Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
TX03	1,12			0,25								1,2	1,4	1,4	1,2		
TX04	1,30			0,37													
TX05	1,37		0,43	0,51								1,4 1,6	1,8		1,4 1,6		
TX06	1,65		0,75	0,91		2,2	2,2					1,3 2,0	2,0		1,3 2,0		
TX07	1,97		1,4	1,7													
TX08	2,30	0,74	2,2	2,6	2,2	2,9	2,9	2,9				2,5	2,5	2,5		2,5	
TX09	2,48	0,81	2,8	3,4	2,9	2,9											
TX10	2,27	0,94	3,7	4,5	3,8	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
TX15	3,26	1,19	6,4	7,7	6,5	3,9	3,9	3,9	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5		
TX20	3,84	1,57	10,5	12,7	10,8	4,2	4,2	4,2	4,0 4,5	4,0 4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
TX25	4,40	1,96	15,9	19,0	16,1	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	4,5 6,0	4,5 5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	4,0 5,0	5,0	5,0
TX27	4,96	2,21	22,5	26,9	22,9										4,3 5,0		
TX30	5,49	2,72	31,1	37,4	31,8	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TX40	6,60	3,15	54,1	65,1	55,3	8,0				8,0 10,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0
TX45	7,77	3,40	86,0	104,0	88,0											8,0	
TX50	8,79	3,73	132,0	159,0	135,0	10,0						10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
TX55	11,17	4,75		257,0	218,0	12,0									12,0	12,0	
TX60	13,20	5,56		445,0	379,0										14,0	14,0	
TX70	15,49	6,73		701,0	596,0												

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA
** THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE*

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

TORX-PLUS®

TORX-PLUS® TAMPER RESISTANT


A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

NMD-702
NMD-602

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

NMD-702*
NMD-602*



** DIAMETRO CIRCOSCRITTO · ** *CIRCUMSCRIBED DIAMETER* ·

							Autofilettanti per metallo *Self-tapping for metal*			Metriche *Metrics*					
															
	A	Nm		A	J	Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
10IP	2,72	5,42	**10IPR**	2,72	0,91	4,3	3,5	3,5	2,9 3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0
15IP	3,25	9,62	**15IPR**	3,25	1,17	7,3	3,9	3,9	3,5 3,9	3,5	3,5 4,0	3,5			6,0
20IP	3,84	16,15	**20IPR**	3,84	1,55	11,9	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0 5,0	4,0	4,0	4,0	6,0
25IP	4,39	23,50	**25IPR**	4,39	1,93	17,4	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	5,0	5,0 6,0	5,0	5,0	5,0	7,0 8,0
27IP	4,95	34,62	**27IPR**	4,95	2,18	25,1									8,0
30IP	5,49	47,18	**30IPR**	5,49	2,57	33,5	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	
40IP	6,60	82,08	**40IPR**	6,60	2,92	59,4			8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	10,0

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA
** THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE*

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS


ESAGONO

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

DIN 911
DIN 7426

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 7426*
ISO 2936*



					Metriche *Metrics*				
									
	A	B_{MIN}	Nm	Nm	DIN 7984	ISO 4762 = DIN 7984	ISO 10642 = DIN 7991	DIN 908	DIN 913 914 DIN 915 916
0,7	0,7	1,6	0,08						1,4 1,8
0,9	0,9	1,8	0,18						2,0
1,3	1,3	2,0	0,53			1,4			2,5
1,5	1,5	2,3	0,82	0,95		1,6 2,0			3,0
2,0	2,0	3,0	1,9	2,3	3,0	2,5	3,0		4,0
2,5	2,5	3,8	3,4	4,4	4,0	3,0	4,0		5,0
3,0	3,0	4,5	6,6	7,6	5,0	4,0	5,0		6,0
4,0	4,0	6,0	16,0	18,0	6,0	5,0	6,0		8,0
5,0	5,0	7,5	30,0	35,0	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
6,0	6,0	9,0	52,0	61,0		8,0	10,0	12,0 14,0	12,0 14,0
7,0	7,0	10,5	78,0	97,0	10,0				
8,0	8,0	12,0	120,0	140,0	12,0	10,0	12,0	16,0 18,0	16,0 18,0
10,0	10,0	16,0	220,0	280,0	14,0	12,0	14,0 16,0	20,0 22,0	20,0 22,0
12,0	12,0	18,0	370,0	480,0	16,0 18,0	14,0	18,0 20,0	24,0 26,0	24,0 26,0
14,0	14,0	25,0	590,0		20,0 22,0	16,0 18,0	22,0 24,0		

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE
** THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES*

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS


TAGLIO

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

DIN-ISO 2380

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN-ISO 2380*



					Autofilettanti per metallo *Self-tapping for metal*			Autofilettanti per legno *Self-tapping for wood*			Metriche *Metrics*				
															
Ø	A	T	Nm	Nm	ISO 1481 = DIN 7971	ISO 1482 = DIN 7972	ISO 1483 = DIN 7973	DIN 96	DIN 97	DIN 95	ISO 1207 = DIN 84	ISO 1580 = DIN 85	ISO 2009 = DIN 963	ISO 2010 = DIN 964	ISO 4766 7435 = DIN 417-427
1,5	**0,30**	0,50		0,15											
1,8	**0,37**	0,50		0,28							1,2 1,4				
2,0	**0,40**	0,70	0,3	0,35				1,6	1,6				1,6		2,5 3,0
2,5	**0,40**	0,70	0,4	0,45				2,0		1,6	1,6 1,8			1,6	3,5
3,0	**0,50**	0,90	0,7	0,8		2,2	2,2		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	4,0
3,5	**0,60**	1,10	1,3	1,4	2,2			2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	
4,0	**0,50**	0,90		1,1				2,0							
4,0	**0,80**	1,40	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0	3,0	3,0 3,5	3,0 3,5	5,0 6,0
4,5	**0,60**	1,10		1,8	2,2			2,5			2,5				
5,0	**0,80**	1,40	3,2	3,6											
5,5	**0,80**	1,40	3,5	3,9				3,5		3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	
5,5	**1,00**	1,80	5,5	6,2	3,5 3,9	3,5 3,9	3,5 3,9	4,0 4,5	4,0 4,5	4,0 4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	
6,0	**1,00**	1,80		6,7											
6,5	**1,20**	2,20	9,4	10,5		4,2 4,8	4,2	5,0 5,5	5,0	5,0	4,0		5,0	5,0	8,0
7,0	**1,20**	2,20	10,0	11,3											
8,0	**1,20**	2,20	11,5	12,9	4,2		4,8		5,5	5,5	5,0	4,0			
8,0	**1,60**	2,90	20,5	22,9	4,8	5,5 6,3	5,5	6,0	6,0	6,0		5,0	6,0	6,0	10,0 12,0
10,0	**1,60**	2,90	25,6	28,7	5,5 6,3		6,3		7,0 8,0	7,0	6,0				14,0
13,0	**2,00**	3,60	52,0	58,0				8,0	10,0		8,0	8,0	8,0	8,0	16,0


* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE
** THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES*

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES

IN ACCORDO A SPECIFICA ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES
IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



		Metriche *Metrics*	
			
	A	ISO 4014 - 4017 = DIN 931 - 933	ISO 8100 = DIN 6921
E5	4,72	4,0	
E6	5,69	5,0	4,0
E7	6,17		
E8	7,47	6,0 7,0	5,0
E10	9,37	8,0	6,0
E11	10,03		
E12	11,12	10,0 11,0	8,0
E14	12,85	12,0	10,0
E16	14,71		
E18	16,64	14,0	12,0
E20	18,41	16,0	14,0
E22	20,24		
E24	22,09	18,0 20,0	

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO

IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

DIN 3129

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENTING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN-ISO 1711*





			Autofilettanti per metallo *Self-tapping for metal*	Autofilettanti per legno *Self-tapping for wood*	Metriche *Metrics*		
							
⬡	Nm	Nm	ISO 1479 = DIN 7976	DIN 571	ISO 4014 4016 4017	ISO 4035 4036 = DIN 439	ISO 4032 4033 = DIN 934
4		10,4			2,0	2,0	2,0
4,5		12,6			2,3		
5	11,5	15,1	2,9		2,5	2,5	2,5
5,5	14,4	17,8	3,5		3,0	3,0	3,0
6	17,6	23,2			3,5	3,5	3,5
7	25,2	33,2	3,9 4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
8*	34,5	94,1	4,8 5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
9*	45,4	119,2					
10*	58,1	147,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
11*	72,7	178,0			7,0		7,0
12*	89,1	212,0		7,0			
13*	107,0	249,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
14*	128,0	288,0					

* VALUTARE ANCHE RESISTENZA ATTACCO
** ALSO EVALUATE ATTACHMENT RESISTANCE*

ATTACCHI MASCHIO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE


STANDARD MALE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES


	A / B		APPLICAZIONE *APPLICATION*	STANDARDS	Nm
3mm	A=3mm			DIN 3126 Form A3	7,6
4mm C	A=4mm - 5/32”			DIN 3126 Form C4	18,0
5,5 mm	A=5,5mm			DIN 3126 Form A5,5	47,0
	B=VARIE			LTI	N.A.
7mm	B=7mm			LTI	N.A.
1/4" C	A=6,35mm - 1/4”			DIN 3126 Form C6,3	71,0
1/4" E	A=6,35mm - 1/4”			DIN 3126 Form E6,3	71,0
5/16" C	A=7,93mm - 5/16”			DIN 3126 Form C8	144,0
5/16"	A=7,93mm - 5/16”			FIAM-DESOUTTER	144,0
3/8" 10mm	A=9,52mm - 3/8”			AUTOMOTIVE	280,0
7/16" E	A=11,2mm - 7/16”			DIN 3126 Form E11,2	396,0
M4	B=M4x0,7			ISO 724 - DIN 13.1	7,0
M5	B=M5x0,8			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
M6	B=M6x1			ISO 724 - DIN 13.1	25,0
UNF 10x32	B=10x32 UNF			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
BSF 3/16x32	B=BSF 3/16x32 Whitworth			ISO 724 - DIN 13.1	18,0

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI QUADRO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD SQUARE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

	A		APPLICAZIONE *APPLICATION*	STANDARDS	Nm
1/4"	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	68,6
3/8"	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	225,0
1/2"	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	569,0
3/4"	A=19,05mm -3/4"			DIN 3121 Form H20	1569,0
1"	A=25,40mm - 1"			DIN 3121 Form H25	2795,0
1-1/2"	A=38,10mm - 1-1/2"			DIN 3121 Form H40	

	A		APPLICAZIONE *APPLICATION*	STANDARS	Nm
1/4"	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	62,0
3/8"	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	202,0
1/2"	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	512,0
3/4"	A=19,05mm -3/4"			DIN 3121 Form D20	1412,0