

**81102-TV** [🔗](#)**Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet,
combinaison de K811, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
T	9 mm	Hauteur
C _a	14.400 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	28.500 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	4.050 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	13.400 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	6.300 1/min	Vitesse de base
D	28 mm	Diamètre extérieur
≈m	21,3 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	27 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	16 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	0,3 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	16 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	28 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81102-TV	Cage à rouleaux
GS81102	Rondèle logement
WS81102	Rondèle arbre
LS1528	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert