



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Type d'accessoires / pièces séparées	Sonde

Complémentaires

Type de sonde de température	NTC
Montage de l'appareil	Mural
Support de montage	Boîte de montage
Type de sortie	NTC 10 kOhm/25 °C +/- 1 °C
Application spécifique du produit	Mesure de la température extérieure
Plage de mesure	- 50...100 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Mode de fixation	2 points de fixation
Largeur	69 Mm
Hauteur	75 Mm
Profondeur	44 Mm

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-50...100 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-50...100 °C

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606481390189
Rentabilité	Non
Pays d'origine	GR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,3 Cm
Largeur de l'emballage 1	8,9 Cm
Longueur de l'emballage 1	12,1 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	117,0 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	2,58 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	9.8391220267
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.0150956875
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.0001169145
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	0
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	0 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.0926793657
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone du cycle de vie total	10
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	2c365b3a-5b0a-48fd-acc7-751c89a723a2
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**