



RCJTY30-TV-VA

Corps de roulement à bride

Palier applique RCJTY..-TV-VA

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	TV	Plastic
-----------	----	---------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	80 mm	Largeur de bride
H	148 mm	Hauteur de bride
U	40,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	18.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	10.700 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	530 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	14.200 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,424 kg	Poids

Cotes de montage

J	117 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	30,5 mm	Hauteur logement
A ₁	13,3 mm	Épaisseur de bride
A ₂	18 mm	Distance piste
B	38,1 mm	Largeur

information additionnelle

1	Nombre de logements
GEHCJT06-TV	Corps de palier
GYE30-XL-KRR-B-FA107-VA	Désignation roulement
KASK06	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	80 °C	Température de fonctionnement max.