


Strømpflex for elektromagnetisk beskyttelse, UL94V0

• Helagaine HEGEMIPV0

Helagaine HEGEMIP strømpflex anvendes sammen med følsomt elektronik f.eks. i større elektriske maskiner eller anlæg, radioudstyr og elektronisk kontrollerede dele i biler.

Egenskaber og fordele

- Fremragende elektromagnetisk beskyttelse
- Meget fleksibel, kan udvides og let at montere
- Kinker ikke ved buk om hjørner
- Selvslukkende i henhold til UL94 V0
- God slidstyrke
- Særlig velegnet i applikationer med begrænset plads eller hvor flytning kræves
- Indvendig beskyttelsesslange beskytter mod deformation og tillader let indføring af kabler
- Opfylder kravene i IEC CISPR25 for radioforstyrrelser i køretøjer, både og motorer



Helagaine HEGEMIP strømpflex er fremstillet af tinbelagt kobber og polyesterflex.

MATERIALE	Polyester (PBT), Tinbelagt kobber (TNCU)
Driftstemperatur	-40 °C til +175 °C, kortvarig +200 °C
EMI foreskrifter	10 KHz til 1 GHz i henhold til CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Brændbarhed	Iht. UL94 V0, iht. FMVSS-302

RoHS ✓

TYPE	Ø D	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Vægt	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
HEGEMIPV004	4	4	6	Tin farvet sort (TCBK)	21,5 g/m	100 m	4031026227344	173-60400
HEGEMIPV006	6	5	10	Tin farvet sort (TCBK)	28,5 g/m	100 m	4031026227368	173-60600
HEGEMIPV008	8	8	11	Tin farvet sort (TCBK)	26,5 g/m	100 m	4031026227375	173-60800
HEGEMIPV010	10	8	13	Tin farvet sort (TCBK)	43,5 g/m	50 m	4031026227382	173-61000
HEGEMIPV012	12	10	15	Tin farvet sort (TCBK)	48,0 g/m	50 m	4031026227405	173-61200
HEGEMIPV014	14	12	18	Tin farvet sort (TCBK)	58,0 g/m	100 m	4031026227566	173-61400
HEGEMIPV016	16	14	20	Tin farvet sort (TCBK)	72,5 g/m	100 m	4031026227573	173-61600
HEGEMIPV018	18	16	22	Tin farvet sort (TCBK)	78,6 g/m	50 m	4031026227580	173-61800
HEGEMIPV020	20	18	25	Tin farvet sort (TCBK)	100,0 g/m	50 m	4031026227597	173-62000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.