




Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 FCM FDA Hygienic Cleanable

Application		
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	140	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité	
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	