




REAR MOUNT ADAPTER

REAR MOUNT ADAPTER



- 1 Chanfrein pour l'étanchéité
- 2 Adaptateur G1/2 - G1
- 3 joint
- 4 Tube à souder

CRN

Application		
Version	Adaptateur pour montage par l'arrière du capteur	
Tenue en pression	50 bar	2,5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	
PMSA pour des applications selon NEC	50 bar	5 MPa
Données mécaniques		
Poids	[g]	534,5
Matières en contact avec le fluide	Adaptateur: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,8 µm / Rz 4 µm; Tube à souder: inox 1.4571 (316Ti); Joint d'étanchéité: FKM	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	Ø 38 mm	

E43414



REAR MOUNT ADAPTER

REAR MOUNT ADAPTER

Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Remarques	
Remarques	en raison de l'adaptation de la température ambiante du capteur installé à la température du fluide, la température du fluide ne doit pas dépasser les données indiquées pour la température ambiante du capteur installé.
Unité d'emballage	1 pièces