




Câble avec prise femelle

AD0GB050ZDS0002B05



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 400 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	187,7
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 7,5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

E12772



Câble avec prise femelle

ADOGB050ZDS0002B05

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



Raccordement

