

Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire rechargeable, 450 lm, IP54

Le compagnon idéal pour les activités de plein air et de loisirs



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT



Référence
Code-barre

1173740004
4007123691739

DESCRIPTION

- Idéal pour illuminer vos soirées en extérieur, les travaux de bricolage nécessitant une douce lumière ou un éclairage ciblé, etc.
- Anneau circulaire LED intégré dans le dôme translucide pour un éclairage non éblouissant.
- Spot LED intégré dans le milieu du dôme pour un éclairage ciblé.
- Structure en matière plastique résistante.
- Panneau solaire (39x41 mm) : 0,3Wp.
- Anse en matière plastique robuste et rabattable.
- Recharge via le panneau solaire ou le port USB C input (fonctionne pendant la charge).

- 2 batteries Li-Ion 3,7 V/3 Ah intégrées, rechargeables et remplaçables avec témoin de charge.
- 5 modes d'éclairage : SOS - clignotant et spot - spot+anneau circulaire - anneau circulaire, 3 modes d'éclairage réglables en continu (de 100 % à 5 %).
- Flux lumineux : 450 lm.
- Autonomie max. : 70h.
- Temps de chargement : 3h.
- Fonction Powerbank (batterie externe de secours) 5VDC 2 A avec port USB C output.
- 80 cm de câble de chargement USB C vers USB C et adaptateur USB A fournis.

Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire rechargeable, 450 lm, IP54

Le compagnon idéal pour les activités de plein air et de loisirs



Référence
Code-barre

1173740004
4007123691739

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	450 lm	Type de batterie	18500
Capacité de la batterie	3 Ah	Technologie batterie	Lithium-Ion
Tension de la batterie	3,7 V	Classe de protection	III
Temps de charge de la batterie	3 h	Indice de protection (IP)	IP54
Nombre de piles/ batteries	2	Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0,3 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,21 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	8,8 cm x 8,8 cm x 12,5 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	8 cm x 8 cm x 5,9 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe de camping LED OLI 400 AS, 1 adaptateur USB A, 80cm de câble USB C