

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 标记槽

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829559>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



型材，自黏式，1000 mm长，用于安装UC/US、LS和EMT (EX15)R材料，高度15 mm

商业数据

订货号	0829559
包装单位	25 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG241A
产品关键代码	BG241A
目录页面	页码350 (C-3-2019)
GTIN	4046356614900
单件重量 (含包装)	27.5 g
单件重量 (不含包装)	27.5 g
原产地	DE

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 标记槽



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829559>

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	1000 mm
长度	15 mm

文本框

文本框宽度	1000 mm
文本框高度	15 mm

材料规格

RoHS 标准	是
粘性	压克力
颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PVC
材质	不含硅酮

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h
规格	IEC 60068-2-2:2007-07
结果	已通过测试
周期	96 h
最高温度	+60 °C

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
-----------	------------------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 标记槽

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829559>



建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %
储存寿命	12 个月

安装

安装类型	背胶固定
------	------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 标记槽

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829559>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 标记槽



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829559>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-diethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS编号: 15571-58-1)
SCIP	cf97b071-d39a-4558-a187-7d41727d93ca

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn