



Données techniques

SESFL208N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

SES208, SFL208N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	55,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure	30,2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	43,7 mm
d - Diamètre arbre	40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	60,3 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	21 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	172 mm
J - Distance entre trous de fixation	144 mm
L - Largeur / diamètre du logement	100 mm
N - Dimension trou de fixation	16 mm
S - Distance face / centre du palier	9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	32000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	19300000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8.3 N-m

