


89315-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	75 mm	Alésage
D	135 mm	Diamètre extérieur
T	36 mm	Hauteur
C _a	285.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	1.010.000 N	Charge stat. de base, axiale
C _{ua}	93.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	2.750 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.080 1/min	Vitesse de base
≈m	2,223 kg	Poids

Cotes de montage

d _a	132 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _a	81 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _a	1,5 mm	Rayon de gorge



Dimensions

D 1	77 mm	Alésage rondèle logement
d 1	135 mm	Rip diameter shaft washer
B	36 mm	Largeur
r min	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D c1	75 mm	Alésage cage

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K89315-TV	Cage à rouleaux
GS89315	Rondèle logement
WS89315	Rondèle arbre

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert