


Module d'alimentation pour le potentiel de terre

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 étiquette
2 borne push-in 24 V DC



Application

Version	module d'alimentation GND (1 x 10 mm ²)
---------	---

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Tension nominale DC [V]	24
Classe de protection	III
Courant de charge max. [A]	40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Température de stockage [°C]	-40...70
Indice de protection	IP 20; (face frontale)

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-3	émission
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites

Données mécaniques

Poids [g]	48,6
Type de montage	Montage sur rail DIN
Notice de montage	Modules interconnectables
Dimensions [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

DF3100



Module d'alimentation pour le potentiel de terre

Supply Module GND/1x 10mm²

Raccordement électrique

bornes push-in:

Raccordement

