





## Données techniques

### 2312SK

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

#### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Marque                                             | NTN     |
| d - Diamètre Intérieur                             | 60 mm   |
| D - Diamètre Extérieur                             | 130 mm  |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 46 mm   |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 2,1 mm  |
| Référence du manchon associé                       | H2312X  |
| Classe de Jeu Radial                               | CN      |
| Classe de précision                                | P0      |
| Masse                                              | 2,58 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| C - Capacité charge dynamique                | 88500000 mN |
| C0 - Capacité Charge Statique                | 28300000 mN |
| Cu - Charge limite à la fatigue              | 1200000 mN  |
| e - Coefficient                              | 0.4         |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale      | 1.6         |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur     | 1.6         |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur     | 2.4         |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile   | 31800 °/s   |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 25800 °/s   |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | 253,15 °K   |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 393,15 °K   |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 71 mm |
|--------------------------------------|-------|



## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>da max - Diamètre max épaulement BI</b>                     | 77 mm  |
| <b>db - Diamètre mini Passage Manchon</b>                      | 66 mm  |
| <b>Ce - Longueur mini Passage Manchon</b>                      | 5 mm   |
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>                     | 119 mm |
| <b>ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement</b> | 2 mm   |

