



Panneau solaire portable 160W - ECOFLOW

RÉFÉRENCE : EFS160W

ECOFLOW

Caractéristiques détaillées

GÉNÉREZ ENCORE PLUS D'ÉNERGIE

En adoptant pour la première fois la technologie solaire TOPCon dans l'industrie des panneaux solaires portables, nous avons repoussé les limites de l'efficacité de conversion avec un rendement de 25 %. Recharge plus rapide grâce à un panneau plus compact.

AJUSTEZ L'ANGLE D'EXPOSITION AU SOLEIL POUR CAPTER PLUS D'ÉNERGIE

Grâce à un inclinomètre solaire et à un support intégrés, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison du panneau de 30° en quelques secondes pour capter le plus de soleil possible à tout moment.

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE L'EXPOSITION AU SOLEIL INTÉGRÉ

La surface de votre panneau solaire reste orientée à 90° par rapport au soleil pour capter le plus d'énergie possible.

DURABLE ET IMPERMÉABLE : CONÇU POUR RÉSISTER AUX INTEMPÉRIES

L'indice d'étanchéité IP68 de notre panneau solaire NextGen 160 W assure une haute performance même lorsqu'il est en contact avec l'eau. Vous pouvez donc l'utiliser près d'un lac ou l'emmener sur votre bateau sans souci !

JAMAIS TROP CHAUD

Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d'énergie solaire élevée.

Générez de l'énergie solaire n'importe où grâce à nos panneaux compacts. Pliez-les et rangez-les dans votre fourgonnette ou votre placard, et sortez-les en quelques secondes pour commencer à les utiliser. Le connecteur solaire universel prêt à l'emploi est compatible avec presque toutes les stations électriques du marché, dont celles d'EcoFlow.

VERSION NEXTGEN ET VERSION ORIGINALE

Type de cellule

TOPCon de type N en silicium monocristallin VS PERC de type P en silicium monocristallin

Rendement

25% VS 23%

Couleur principale	Noir
Type de Cellule	Silicium monocristallin TOPCon de type N
Étanche	Oui - IP68
Indice de protection	IP68
Dimensions déplié	60 x 161 x 2,5 cm
Dimensions replié	60 x 57,2 x 3,2 cm
Poids	5.6 kg
Puissance nominale	160 W (± 5 W)
Rendement	Jusqu'à 25%
Tension de circuit ouvert	21,3 V (Vmp 18,6 V)
Courant de court-circuit	9.1 A
Type de connecteur	Connecteurs photovoltaïques

Contenu de la boîte

- 1 Panneau solaire portable EcoFlow NextGen 160 W
- 1 Câble de charge XT60i
- 1 Sac de transport
- 1 Consignes de sécurité, guide d'utilisation et carte de garantie