

DCF414E2GT-QW

Riveteuse XR 18V 1.7Ah Li-Ion Brushless 6.4 mm - POWERSTACK renforcée



5035048797747



Description du produit :

Rivets par minute : 38 Rivets par charge : 300 Force de tir (kN) : 20 Capacité de course (mm) : 30 Longueur avec/sans collecteur (mm) : 268/203 Poids sans batterie (kg) : 1.6

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Moteur brushless 18V pour une durabilité, une efficacité et une puissance accrues.
- Performance : force de tir élevée pour réaliser l'application en une seule fois et installer jusqu'à 38 rivets par minute.
- Ergonomie : compacte avec une longueur minimum de 203 mm (sans bac collecteur) pour accéder aux endroits restreints.
- Confort et contrôle : légère et équilibrée grâce au moteur au niveau de la poignée pour un travail sans effort.
- Changement de nez et entretien facile et sans outil pour un gain de temps sur le chantier.
- Rangement des nez sur l'outil pour plus de praticité et éviter de les perdre.
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité dans les zones mal éclairées.

Specifications techniques :

- Capacité de la batterie [Impérial] : 1.7 Ah
- Tension : 18 V
- Longueur de la course : 30 mm

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries POWERSTACK renforcées (x2)
- Chargeur (x1)
- Nez (4,8 / 6 / 6,4 mm) (x3)
- Clip ceinture (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

