
HUTCHINSON®

FICHE TECHNIQUE
Joint torique 158309

INFO PIÈCE

Code pièce	158309
Diamètre intérieur d1	118,50 mm
Diamètre de tore d2	3,00 mm
Standard dimensionnel Plages de tolérances selon	ISO 3601-1
Famille d'élastomère	NBR
Mélange	PB701
Norme d'aspect	ISO 3601-3



INFO MÉLANGE - PB701

Propriétés

Dureté Sh A	70
Résistance rupture	17 MPa
Allongement rupture	400 %
DRC	12 % (24h 100°C)
TR10	-20 °C
Température de fragilité	-30 °C
Plage de temperature d'utilisation *	-30 °C / 100 °C
Température pic	120 °C

Couleur	Noir

Homologations
Gaz : EN549 – H3B2

* La plage de température est donnée à titre indicatif et peut être influencée par l'environnement, les fluides en contact et les conditions de service.

FAMILLE - NBR

Bonne tenue
Huiles minérales
Gaz ménagers
Eau jusqu'à 70 °C
Carburants
Solvants aliphatiques

Faible tenue
Acides
Agents atmosphériques
Liquide de frein

Particularités
Bon comportement mécanique

Applications type
Hydraulique et pneumatique
Robinetterie eau et gaz d'origine minérale
Circuit d'huile minérale et carburants

LE JOINT FRANCAIS SNC
1 rue Gutenberg ZI Ouest de Bazouges - 53200 CHATEAU-GONTIER - FRANCE
www.oring.hutchinson.fr - oring@hutchinson.com

We make it possible