



Principales

Gamme de produit	Harmony XVL
Type de produit ou équipement	Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	12 mm
Source lumineuse	DEL protégée
Couleur du bloc lumineux	Rouge
Type de protection	Résistance de ballast intégral Intégré par diode
Tension de service (Us)	5 V
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 (avec joint XVLZ912) IP65 se conformer à NF C 20-010 (avec joint XVLZ912) IP40 se conformer à CEI 60529 IP40 se conformer à NF C 20-010

Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	Connecteur fileté: capacité de serrage 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ²
Consommation électrique	25 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V se conformer à CEI 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	16 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	51 mm
Poids du produit	0,007 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à CEI 60536 Class 3 se conformer à NF C 20-030

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental

 Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
