

Hauptmerkmale

Baureihe	AccuSine
Produktname	AccuSine PFV+
Produkt- oder Komponententyp	Elektronischer VAR-Regler

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Verdrahtungsmodus	3 oder 4 Drähte
Netzspannung	380...480 V AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 % automatische Erfassung
Max. zulässige Spannung	1,1 x Un
Nennausgangsstrom	200 A
Blindleistungsangabe	166 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Betriebsmodus	Voltvar-Halterung Netzstromausgleich Korrektur Leistungsfaktor
Montageort	Innenraum
Gehäusemontage	Bodenstehend
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Kontrolltyp	Türverriegelung mit Drehgriff
Ausschaltvermögen	200 kA
Funktion verfügbar	Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
Elektromagnetische Verträglichkeit	Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Position des Anschlusses	Oben oder unten

Montage

Schutzgrad	UL Typ 12
Umgebungseigenschaften	Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3 Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3 Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3 Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Betriebshöhe	<= 1.000 m 1 % pro 100 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C 0...50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Imprägnierungsmaterial	Schutzbeschichtet
Normen	UL 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 CSA C22.2 Nr. 60947-1-07 EN 60439-1 UL 508 EN 61000-6-4

Produktzertifizierungen	cULus[RETURN]ABS[RETURN]CE[RETURN]RCM
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Höhe	2100 mm
Breite	900 mm
Tiefe	600 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.