


MERKMALE

- Nicht lösbare Ratschensperre
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
- Leicht zu fädeln
- Zum Binden von Komponenten oder Kabeln geeignet
- Entflammbarkeitsklasse UL94V-2

Blauer Nylonkabelbinder von RS PRO, 100 mm x 2,5 mm

RS Best.-Nr. 233-203



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Einfarbige Kabelbinder von RS PRO sind eine Art Befestigungselement, das zum Zusammenhalten von Teilen, meistens elektrischen Kabeln oder Drähten, verwendet wird. Diese Kabelbinder bestehen aus Nylon 66 (auch bekannt als Nylon 6.6) und sind einteilige, selbstsichernde Befestigungselemente, die wie Bänder funktionieren, um Kabel in Ordnung zu halten. Sie sind in Längen von 100 mm, 165 mm und 203 mm und 2,5 mm Breite mit einer Auswahl von 5 Farben (rot, grün, blau, gelb und Orange) erhältlich. Die farbigen Kabelbinder ermöglichen die Farbcodierung von Kabeln oder anderen Komponenten.

Allgemeine



Typ	Nicht lösbar
Farbe	Blau
Werkstoff	Nylon 66
Anwendung	Ideal zur einfachen Identifizierung beim Bündeln und Organisieren von Kabeln und Drähten
Minimale Betriebstemperatur	-50°C
Maximale Betriebstemperatur	80 °C.
Brandverhalten	Flammhemmend
Menge	100

Mechanische

Länge	100mm
Breite	2,5mm
Zugfestigkeit	78,4N

Zulassungen

Normen erfüllt	UL94V-2
-----------------------	---------



Part Number	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Max bundle dia. (mm)	Tensile strength (N)	Pack Quantity	Operating Temperature range
233-207	Red	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-203	Blue	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-229	Yellow	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-225	Green	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-235	Orange	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-231	Red	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-241	Blue	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-269	Yellow	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-275	Green	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-281	Orange	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-297	Red	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-304	Blue	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-310	Yellow	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-354	Green	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-386	Orange	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C