

UEGM 25 - Elektronikgehäuse



2792015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2792015>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2792015
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCCB
GTIN	4017918072520
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	57,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	57,2 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	UEGM
Produktfamilie	UEGM 25
Bauform	Anschluss technik integriert, Gehäuse geschlossen
Polzahl	6
Rastermaß	5 mm
Anzahl der Reihen	1
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Pinlayout	Lineares Pinning


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	500 V (Strom und Spannungswert werden durch die Gestaltung der Leiterplatte beeinflusst)
Nennstrom I_N	10 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Maße

Maßzeichnung		
Breite	25 mm	
Bauhöhe	85,5 mm	
Höhe NS 35/7,5	85,5 mm	
Tiefe	79 mm	
Länge	79 mm	
Rastermaß	5 mm	

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

UEGM 25 - Elektronikgehäuse

2792015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2792015>





Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montage


Montageart	Tragschienenmontage
Pinlayout	Lineares Pinning

Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung




UEGM 25... und UEGM 27,5-SMD mit 1 Leiterplatte, 6 Pole bzw. 12 Pole (FS/FS)


Maßzeichnung



Explosionszeichnung



Schemazeichnung



Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2792015>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425-19770427				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de