



IME12-04BPSZW2K

IME

SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI

SICK
Sensor Intelligence.



Informazioni per l'ordine

Tipo	Cod. art.
IME12-04BPSZW2K	1040765

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori → www.sick.com/IME

L'immagine potrebbe non corrispondere



Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Housing	Forma metrica
Struttura custodia	Soluzione costruttiva corta
Dimensioni della filettatura	M12 1
Diametro	Ø 12 mm
Distanza di commutazione S_n	4 mm
Distanza di commutazione protetta S_a	3,24 mm
Montaggio in metallo	A livello
Frequenza di commutazione	2.000 Hz
Tipo di collegamento	Cavo, a 3 fili, 2 m
Uscita di commutazione	PNP
Funzione di uscita	N/O
Dotazione elettrica	DC 3 fili
Grado di protezione	IP67 ¹⁾

¹⁾ A norma EN 60529.

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Tensione di alimentazione	10 V DC ... 30 V DC
Ripple residuo	≤ 10 %
Caduta di tensione	≤ 2 V ¹⁾
Consumo di corrente	10 mA ²⁾
Ritardo disponibilità	≤ 100 ms

¹⁾ Per I_a max.

²⁾ Senza carico.

³⁾ U_b e T_a costanti.

⁴⁾ Di S_r.

Isteresi	5 % ... 15 %
Riproducibilità	≤ 2 % ^{3) 4)}
Deriva termica (d S_r)	± 10 %
EMC	A norma EN 60947-5-2
Corrente continua I_A	≤ 200 mA
Materiale cavo	PVC
Protezione anti-cortocircuito	✓
Protezione all'inversione della polarità	✓
Protezione impulso di attivazione	✓
Resistenza alle vibrazioni e agli shock	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Temperatura ambiente di funzionamento	-25 °C ... +75 °C
Materiale della custodia	Metallo, Ottone, nichelato
Materiale, superficie attiva	Materiale plastico, Materiale plastico
Lunghezza	44 mm
Lunghezza utile della filettatura	29 mm
Massima coppia di serraggio	≤ 12 Nm
UL-File-Nr.	NRKH.E181493

1) Per I_a max.

2) Senza carico.

3) U_b e T_a costanti.

4) Di S_r.

Coefficienti di riduzione

Indicazione	Si tratta di valori di riferimento che possono subire variazioni
Acciaio St37 (Fe)	1
Acciaio inox (V2A)	Circa 0,8
Alluminio (Al)	Circa 0,45
Rame (Cu)	Circa 0,4
Ottone (Ms)	Circa 0,4

Avvertenza di montaggio

Nota	Grafico corrispondente, vedi "Indicazioni di installazione"
B	24 mm
C	12 mm
D	12 mm
F	32 mm


Classificazioni

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101

ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


Avvertenza di montaggio

Montaggio a livello




Schema di allacciamento

Cd-001



Disegno quotato (Quote in mm)

IME12 forma corta, cavo e cavo connettore maschio, a livello



- ① Collegamento
- ② Indicatore a LED
- ③ Dadi di fissaggio (2); apertura chiave 17, metallo

Accessori consigliati

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori → www.sick.com/IME

	Breve descrizione	Tipo	Cod. art.
Sistemi di bloccaggio universali			
	Supporto di bloccaggio universale per aste di montaggio con diametro di 12 mm, Presogetto di zinco, senza piastra di fissaggio e viti	BEF-KHS-KH3	5322626
Angolari e piastre di fissaggio			
	Piastra di fissaggio per sensori M12, Acciaio, zincato, senza materiale di fissaggio	BEF-WG-M12	5321869
	Staffa di fissaggio per sensori M12, Acciaio, zincato, senza materiale di fissaggio	BEF-WN-M12	5308447
Supporti di bloccaggio e di allineamento			
	Blocco di serraggio per sensori rotondi M12 senza battuta fissa, Plastic (PA12), glass-fiber reinforced, incluso materiale di fissaggio	BEF-KH-M12	2051479
	Blocco di serraggio per sensori rotondi M12 con battuta fissa, Plastic (PA12), glass-fiber reinforced, incluso materiale di fissaggio	BEF-KHF-M12	2051480

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è "Sensor Intelligence".

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com