

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Boulonneuses sans-fil

GDS 18V-450 HC



Facilite le travail avec des modes paramétrables pour des vissages maîtrisés

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Couple, maxi	450 Nm
Régime à vide (3ème vitesse)	0-2.300 t/min

Référence 0 601 9K4 002

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse	0/250 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse	0/330 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse	0/450 Nm
Régime à vide	0-2.300 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.000 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-1.500 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-2.300 t/min
Présélections de couple	3
Poids sans batterie	1,6 kg
Couple, maxi	450 Nm
Fréquence de frappe	0-3.300 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-1.900 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-2.500 cps/min
Fréquence de frappe (3ème vitesse)	0-3.300 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Carré mâle 1/2"
Couple de décollement, maxi	800 Nm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

Valeur d'émission vibratoire ah	14,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Deux modes de vissage par défaut pour des vissages maîtrisés. Possibilité d'adaptation et de personnalisation de chaque mode via l'application Bosch Toolbox
- Performances élevées avec un couple de serrage de 450 Nm et un couple de décollement de 800 Nm
- Trois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d'utilisation et une meilleure maîtrise

