



Switch non gestito da 2,5 G 8 porte

TEG-S380 (v2.0R)

- 8 x porte RJ-45 2.5G
- Compatibile con Cat5e esistente o cablaggio migliore
- Retrocompatibile con dispositivi 1000Mbps
- Il design senza ventola elimina il rumore di funzionamento
- Montaggio a parete per garantire la massima flessibilità di installazione
- Capacità di switching di 40 Gbps
- Conforme allo standard IEEE 802.3bz (2,5 G)
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Espandi la larghezza di banda della tua rete e riduci i colli di bottiglia digitali grazie agli Switch di TRENDnet 2.5G Non Gestiti. Questi switch di rete 2.5G sono provvisti di porte 2.5GBASE-T RJ-45 che forniscono velocità fino a 2.5Gbps sul cablaggio Cat5e o superiore esistente. Ciascun switch 2.5G ad alta velocità è caratterizzato da un alloggiamento in metallo durevole e può essere montato a parete garantendo una maggiore flessibilità di configurazione. Il design fanless riduce il consumo energetico ed elimina il rumore di funzionamento. Gli affidabili switch 2.5G di TRENDnet sono soluzioni economicamente vantaggiose per aumentare il throughput di rete.







Porte 2.5G

Provvisto di porte 2.5GBASE-T RJ-45 che forniscono velocità fino a 2.5Gbps sul cablaggio Cat5e o superiore esistente.

Montaggio a parete

Lo switch 2,5G è caratterizzato da un alloggiamento in metallo durevole associato a un design pratico installabile a parete per garantire una maggiore flessibilità di installazione.

Senza ventole

Il design fanless dello switch 2.5G riduce i costi derivanti dal consumo energetico ed elimina il rumore di funzionamento.

CARATTERISTICHE



Installazione semplice

Non è necessaria alcuna configurazione, è sufficiente collegare i dispositivi di rete allo switch Ethernet 2.5 G



Porte 2.5G

Provvisto di porte 2.5GBASE-T RJ-45 che forniscono velocità fino a 2.5Gbps sul cablaggio Cat5e o superiore esistente



Capacità di switching

Capacità di switching di 40 Gbps



Senza ventole

Il design senza ventole riduce il consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento



Design dell'alloggiamento

Alloggiamento in metallo resistente



Montaggio a parete

Presenta un comodo design montabile a parete per una maggiore flessibilità di installazione.



Jumbo Frame

Invia pacchetti più grandi, o Jumbo Frames (fino a 12KB), al fine di incrementare le prestazioni



Indicatori LED

Gli indicatori a LED su questo switch da 2,5 G segnalano lo stato della porta







SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

IEEE 802.3bz

- 8 x porte 2.5G RJ-45 (1Gbps/2,5Gbps)
- Indicatori LED

Velcità di trasferimento dati

- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)
- Gigabit 2.5: 5Gbps (full duplex)

Prestazione

- · Capacità di commutazione: 25Gbps
- Buffer RAM Dati: 1MB
- Tabella indirizzi MAC: 4K voci
- Velocità di Inoltro: 29.76Mpps (dimensione pacchetto 64 byte)
- · Jumbo Frames: 12KB

Caratteristiche speciali

· Montaggio a parete

Energía

- Ingresso: 100 240V CA, 50/60 Hz, 0,5A
- · Uscita: 12V CC, 1A
- · Consumo massimo: 7,26W

Ventola/Acustica

· Design senza ventole

MTBF

• 530,531 ore

Temperatura di funzionamento

• 0° - 40° C (32° - 104° F)

Operating Humidity

· Max. 90% senza condensa

Dimensioni (L x P x A)

• 159 x 110 x 25mm (6,26 x 4,33 x 0,98 pollici)

Peso

• 453,6g (16 once)

Certificazioni

- FCC
- CE

Garanzia

• 3 Anni

Contenuto della confezione

- TEG-S380
- · Guida di installazione rapida
- · Adattatore di alimentazione (12V DC, 1A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.