FBSW N 2-5/120MM - Pontage

1653821

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653821

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pontage, nombre de pôles: 1, longueur: 120 mm, coloris: rouge/noir



Avantages

- Répartition flexible du potentiel grâce à des longueurs de fil individuelles
- Pontage aisé de blocs de jonction de pas différents
- Utilisation simple sans outil grâce aux contacts enfichables

Données commerciales

Référence	1653821
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
GTIN	4067923187207
Poids par pièce (emballage compris)	7,89 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,89 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Nombre de pôles	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Dimensions

Largeur	5,1 mm
Hauteur	4,7 mm
Longueur	120 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	rouge/noir
Matériau	CuSn
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

Montage

Type de montage	Montage par enfichage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr