

# Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA Professional à batterie rechargeable, 3150 lm, IP65

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



## PROFESSIONAL

brennenstuhl®  
**MULTI**BATTERY  
18V-SYSTEM



AMPShare™  
Powered by BOSCH

2 | ANS  
GARANTIE  
FABRICANT



3150  
LUMEN



Référence  
Code-barre

1173700007

4007123681907

### DESCRIPTION

- Compatibilité avec les modèles de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth.
- 6 adaptateurs pour 7 fabricants (Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee) fournis.
- Adaptateurs pour Einhell, Fein, Hikoki et Würth disponibles à l'achat.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPShare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %.

- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché : environ 12 minutes par Ah.
- Témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel) - batterie non fournie.
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dues à des courants de charge élevés).
- Équipé d'une vitre opaque pour un éclairage non éblouissant, d'un support de maintien anti-basculement et d'un dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc.
- Capot de protection de la batterie amovible.
- Poignée de transport ergonomique.
- Montage sur trépied possible grâce aux perçages prévus.
- Batterie non fournie.

# Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA Professional à batterie rechargeable, 3150 lm, IP65

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V.



Référence 1173700007  
Code-barre 4007123681907

## DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	3150 lm	Durée de vie	30000 h
Consommation électrique	27 W	Tension de la batterie	18 V
Efficacité lumineuse	116 lm/W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Température de couleur	6500 K	Classe de protection	III
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Indice de protection (IP)	IP65
Tension nominale d'entrée	18 V	Couleur	noir/gris

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	2,59 kg
Poids du produit (sans emballage)	2,28 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	22,8 cm x 29 cm x 22,5 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	16,9 cm x 28,5 cm x 22,7 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED Multi Battery 3000 MA Professional, adaptateurs, sac de transport