

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子


1862262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

印制电路板终端，额定电流: 16 A，额定电压(III/2): 160 V，额定横截面: 1.5 mm<sup>2</sup>，电位数: 16，行数: 1，每行位数: 16，产品系列: SPTAF 1/..-EL，针距: 3.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45 °，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装



## 优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 采用手指操作的释放按钮，可方便地进行各种操作
- 小型部件尺寸，适用于空间狭窄的应用场合
- 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1862262       |
| 包装单位       | 50 pc         |
| 最小订货量      | 50 pc         |
| 销售关键代码     | AALBGH        |
| 产品关键代码     | AALBGH        |
| GTIN       | 4055626137841 |
| 单件重量（含包装）  | 7.922 g       |
| 单件重量（不含包装） | 2.22 g        |
| 原产地        | PL            |

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子

1862262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>



## 技术数据

### 产品属性

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 产品类型    | 印制电路板终端              |
| 产品系列    | SPTAF 1/...-EL       |
| 产品线     | COMBICON Terminals S |
| 位数      | 16                   |
| 针距      | 3.5 mm               |
| 连接量     | 16                   |
| 行数      | 1                    |
| 电位数目    | 16                   |
| 针脚排列    | 直线排列                 |
| 每个电位的焊针 | 2                    |

### 电气特性

#### 特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 额定电流 $I_N$     | 16 A   |
| 额定电压 $U_N$     | 160 V  |
| 额定电压 (III/3)   | 160 V  |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压 (III/2)   | 160 V  |
| 额定电涌电压 (III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2)    | 320 V  |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 2.5 kV |

### 连接数据

#### 连接技术

|       |         |
|-------|---------|
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
|-------|---------|

#### 导线连接

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 连接方式                | 直插式弹簧连接                                                           |
| 刚性导线横截面             | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (当连接并调整1.5 mm²刚性导线时，可能影响接线端子的机械侧向力需由侧向支撑力抵消。) |
|                     | 0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接)                                      |
| 柔性导线横截面             | 0.2 mm² ... 1.5 mm²                                               |
| 可连接导向横截面 AWG        | 24 ... 16                                                         |
| 柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (导线直插入接线口即可连接)                              |
|                     | 0.5 mm² ... 0.75 mm² (直插式连接)                                      |
| 柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (导线直插入接线口即可连接)                              |
|                     | 0.5 mm² ... 0.75 mm² (直插式连接)                                      |
| 剥线长度                | 8 mm                                                              |

### 安装

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子

1862262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>



|      |      |
|------|------|
| 安装类型 | 波峰焊  |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 工艺说明 |      |
| 过程   | 波峰焊  |

## 材料规格

### 材料数据 - 联系方法

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 热浸镀锡                                               |
| 接线点金属表面（顶层）  | 锡 (2 - 4 µm Sn)                                    |
| 焊接区域金属表面（顶层） | 锡 (2 - 4 µm Sn)                                    |

### 材料数据 - 壳体

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 颜色 (外壳)                        | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料                           | PA        |
| 绝缘材料组                          | I         |
| CTI符合IEC 60112                 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0        |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850       |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775       |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度       | 125 °C    |

### 机械数据 – 致动元件

|                |           |
|----------------|-----------|
| 颜色 (执行机构)      | 橙色 (2003) |
| 绝缘材料           | PBT       |
| 绝缘材料组          | IIIa      |
| CTI符合IEC 60112 | 275       |
| 阻燃等级，符合UL 94   | V0        |

## 说明

|      |                  |
|------|------------------|
| 应用说明 | 电缆绝缘层的最大外径≤ 3 mm |
|------|------------------|

## 尺寸

|        |         |
|--------|---------|
| 尺寸图    |         |
| 针距     | 3.5 mm  |
| 宽度 [w] | 57.5 mm |
| 高度[h]  | 12.8 mm |
| 长度[l]  | 11 mm   |

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子



1862262  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>

|         |               |
|---------|---------------|
| 高度      | 10.2 mm       |
| 焊针长度[P] | 2.6 mm        |
| 引脚尺寸    | 0.75 x 0.3 mm |

PCB设计

|      |        |
|------|--------|
| 引脚间距 | 5 mm   |
| 孔径   | 1.1 mm |

机械测试

导线损坏和松动测试

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试               |

重复连接和断开连接

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试               |

拉伸测试

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 规格                          | IEC 60999-1:1999-11    |
| 导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N  |
|                             | 0.25 mm² / 柔性 / > 10 N |
|                             | 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N  |
|                             | 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N  |

电气测试

温升测试

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 规格       | IEC 60947-7-4:2013-08     |
| 温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |

瞬时冲击电流强度测试

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
|----|-----------------------|

绝缘电阻

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 规格         | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位 | > 5 MΩ                |

电气间隙和爬电距离 |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 规格                      | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组                   | I                                     |
| 比较跟踪指标 ( IEC 60112 )    | CTI 600                               |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 160 V                                 |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 2.5 kV                                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm                                |
| 最小爬电距离(III/3)           | 2 mm                                  |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 160 V                                 |
| 额定电涌电压(III/2)           | 2.5 kV                                |

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子



1862262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2)            | 0.8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 320 V  |
| 额定过电压 (II/2)            | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2)            | 1.6 mm |

## 环境和真实条件

### 振动测试

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 规格      | IEC 60068-2-6:2007-12       |
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度     | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

### 灼热线测试

|      |                        |
|------|------------------------|
| 规格   | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度   | 850 °C                 |
| 暴露时间 | 5 s                    |

### 老化

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
|----|-----------------------|

### 环境条件


|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C            |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C            |

## 包装规格

|      |      |
|------|------|
| 包装类型 | 纸箱包装 |
|------|------|


## 图纸

图表



型号 : SPTAF 1/...-3,5-IL(EL)

开孔图/焊盘环宽



# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子



1862262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>

| cULus认证<br>认证ID: E60425-20061129 |                    |                    |         |                     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                                  | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
| 使用组 B                            | 300 V              | 8 A                | 24 - 16 | -                   |
|                                  |                    |                    |         |                     |
| 使用组 D                            | 300 V              | 8 A                | 24 - 16 | -                   |
|                                  |                    |                    |         |                     |

| VDE绘图认证<br>认证ID: 40047107 |                    |                    |         |                     |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                           | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                           | 160 V              | 16 A               | -       | 0.2 - 1.5           |

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子



1862262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SPTAF 1/16-3,5-EL - PCB端子



1862262  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1862262>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 0.265千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)