



Protection chimique

ALTO 405

Contact fréquent | port intermittent



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

CATÉGORIE 3



0334

EN 421



Dexterité EN ISO
21420: 5/5



The mark of
responsible forestry

Toucher agréable pour une protection chimique légère.
Fabriqué à partir de latex certifié FSC™.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Bonne préhension grâce au relief antidérapant
- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton



Bénéfices additionnels

- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques



Protéger l'environnement

- Latex certifié FSC™
- Emballage recyclé, Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Construction: Maçons / Plâtriers
- Transports
- Industrie automobile
- Collectivité: Nettoyage
- Santé: Etablissement de santé

APPLICATIONS

- Tâches courantes de nettoyage dans les espaces publics
- Travail des matériaux composites (résines)
- Application de peinture au pistolet
- Manipulation de produits chimiques agressifs
- Manipulation de détergents ménagers
- Travaux courants de nettoyage
- Tâches de nettoyage courantes dans les établissements de santé



Protection chimique

ALTO 405

Contact fréquent | port intermittent

LÉGENDES

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	K: Soude caustique 40%
	M: Acide nitrique 65%
	T: Formaldéhyde 37%
TYPE B	
EN 421	CONTAMINATION RADIOACTIVE
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries, champignons et virus
VIRUS	

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex certifié FSC™
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Bleu, Jaune
Longueur (cm)	33
Epaisseur (mm)	0.7
Tailles	6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.8E+12 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.2E+12 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------	---

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0950
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France