



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B
ID du produit	4NWP100162R0001
EAN	7640169261923
Description du catalogue	UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B
Description longue	Rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO) /Facteur de puissance ≥0,995 à 100 % de charge - THDi <3 % /Configuration flexible pour autonomie évolutive /Tension et courant de batterie réglables /Courant chargeur batterie stable /Plug and Play

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD005611
Informations RoHS	4NWD005610 rev.B
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	6bbb3694-0f69-48ab-acd6-8dd73d820ded Switzerland
SCIP simplifié	bc52f4bd-a75e-4012-8581-e3bdb78d09df Germany 5e520238-e054-4c7c-a5b9-6649692b2f1e Germany

b8dc0e89-b0ae-4daf-816a-ff8d2d217f87 Denmark
62552071-e935-4f2a-9bec-060082f8926e Sweden
dd27df88-b4e0-42ee-a061-655d07c9f242 Belgium
5ec09eb1-d007-4ce9-a345-ebfc9d42ccf9 Germany
02da048d-2f16-4081-8bec-a330a63e0a65 Estonia
994b81ad-33a7-4e3e-bb68-eddb7322c18e Germany
12ee1b5b-3af8-43bd-b672-a10cc4ee7910 Greece
5c4fa7ed-5f69-41be-9c73-1e1d81eabb53 Norway
a32037e0-4e52-44ed-9380-d1442d3062bb Poland
a4e606f5-1cd1-4a89-a43c-8670f74a77c7 Finland
df321ff5-c466-4b6f-9d27-1520c393d3f2 Sweden
5a082374-bd0a-4fd4-98db-2bbc7dc98a26 Portugal
e1b5ab9e-621f-4489-bd93-d9937c2568b0 France
151181b2-d449-4498-9fa4-e2fbef57f484 Hungary
42a11e85-fba3-4ae3-97e6-a0830f514ecf Poland
11da99ae-84d7-44df-9cae-71a464b2f4e7 Bulgaria
b6a12507-2cc4-48d9-9de7-8faa3f117d26 Croatia
85ad13f2-14f4-47a3-8a55-9787a9ac55ad Czech Republic
910ea1b7-259f-4b69-ab81-95e4f67b12dd Germany
64e20eba-e4a7-4c3d-bf39-cca1fbb33661 France
875ecc11-e0e4-4366-b04d-ad62d2136201 Hungary
90e6199d-2e2c-4933-891b-6e8423a4a4cb Netherlands
3088ee64-3efd-4093-baf9-95c1f9ad27ed Belgium
0815ee1d-156f-4c55-9e89-9e07e2bb01ea Spain
9e0ecf28-24ec-4770-86fd-b58408cd784f Poland

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD003883_EN
Instructions et manuels	4NWD003883_EN

Environnement

Informations environnementales	No declaration needed
-----------------------------------	-----------------------

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408612
Numéro E (Norvège)	6609404
Numéro E (Suède)	5257249
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	190 mm
Hauteur nette du produit	327 mm
Profondeur/longueur nette du produit	399 mm
Poids net du produit	22.2 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	324 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	464 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	500 mm
Poids brut du colis niveau 1	24.6 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169261923

Technique

Puissance de sortie apparente	3000 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C20
Tension d'entrée (U _{in})	220 V 230 V 240 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	4
Nombre de sorties	Connexion C13 4 Connexion C19 1
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	2700 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004828

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business

CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

