Brand of NTN corporation

Données techniques

UCFCE211

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC211G2, FCE211

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	27,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	33,4 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein	3 mm

UCFCE211
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B - Largeur Bague Intérieure	55,6 mm
d - Diamètre arbre	55 mm
G - Graisseur	M6x1
H3 - Diamètre de centrage	125 mm
J - Distance entre trous de fixation	150 mm
L - Largeur / diamètre du logement	185 mm
N - Dimension trou de fixation	18 mm
S - Distance face / centre du palier	22,2 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	43550000 mN
C0 - Capacite de charge statique	29200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	3,13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m