



Données techniques

SESP205N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

SES205, SP205N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	24 mm
B - Largeur Bague Intérieure	21,5 mm
d - Diamètre arbre	25 mm

DEFINITION TECHNIQUE

d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	38,1 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	36,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	16 mm
H2 - Hauteur du logement	70 mm
J - Distance entre trous de fixation	105 mm
L - Longueur du logement	140 mm
N - Dimension trou de fixation	13 mm
N1 - Longueur du trou de montage	19 mm
S - Distance face / centre du palier	7,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	7800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.9 N-m

