

uvex

Augenschutz

07.05.2018

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos 9192 385



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie• metallfrei• zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich• weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen• sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen• gut mit anderer PSA kombinierbar• passend für das uvex IES-System
Technische Details	
Fassung	Bügel
Material	POM/TPE
Merkmal	ausgezeichnete Ventilation
Farbe	schwarz-gelb

Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	amber
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	30 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA Kategorie	Kategorie II

