

## Gants RABS/isolateurs en néoprène, conçus pour les environnements à usage moyen avec des produits chimiques agressifs

Taille de l'orifice : 152 mm/6"

Épaisseur : 0,51 mm/20 mil

- Protection spécialisée :** Ces gants isolants sont conformes aux normes de résistance chimique EN ISO 374 et résistent à la plupart des acides, alcools, huiles et lubrifiants.
- Dextérité assurée :** D'une épaisseur moyenne, ces gants en néoprène offrent une grande dextérité et facilitent les manipulations quotidiennes.
- Réduction des risques de contamination :** Leur nature non revêtue réduit le risque d'absorption de produits chimiques et les risques de contamination qui en découlent.
- Durabilité accrue :** Les gants isolants en néoprène AlphaTec® 55-300 offrent une résistance à l'abrasion de niveau 2 selon la norme EN 388:2016+A1:2018.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Résistance chimique conforme à la norme EN ISO 374 :** protection des mains assurée
- Epaisseur moyenne :** Une plus grande dextérité, pour une manipulation plus simple des pièces
- Non doublé :** risques de contamination réduits et nettoyage facile

## FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	55-300
Matériau	Néoprène Polymère
Couleur	Noir
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Consignes de conservation	Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation.
Tailles disponibles	8, 9, 10
Plage de température de fonctionnement	De -30°C à 50°C
Classe de salle blanche	Environnement non critique
Durée limite de stockage	Cinq ans à compter de la date de fabrication.
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Antistatique	Non
Normes	Catégorie III, Numéro CE, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, UKCA <ul style="list-style-type: none"><li>• Disulfure de tétraméthylthiurame</li></ul>
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	711 mm / 28"	EN 455-2
Diamètre du rond de gant	152mm/6"	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2

#### PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 2
Résistance à la coupure par lame	Level 1
Résistance à la déchirure	Level 0
Résistance à la perforation	Level 0
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

#### INFORMATIONS DE COMMANDE

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6"/152mm
	TAILLE	8	9	10
55-300	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	55300080	55300090	55300100

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

##### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

##### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

##### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T É.U. : +1 800 800 0444  
F É.U. : +1 800 800 0445  
T CA : 1 800 363 8340

##### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

##### Royaume-Uni

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

##### Normes de performance et conformité réglementaire



0493



2100A



JKLOPT



0321

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.