

## Information produit

# 35 62 145 SB

## Pince de préhension pour l'électronique

DIN ISO 9655



- Pincettes de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Pour saisir, tenir et plier
- Charnière de précision entrapassée
- Intérieur des mâchoires lisse
- Arêtes soigneusement ébarbées
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
- Becs demi-ronds longs
- Acier chromé à roulements à billes, trempé à l'huile



### Informations générales

Réf.	35 62 145 SB
EAN	4003773027881
Tête	polissage miroir
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	120 g
Dimensions	145 x 84 x 19 mm
Norme	DIN ISO 9655
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Longueur de la mâchoire (B)	40,0 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	7,5 mm
Largeur des pointes (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Largeur de tête (A)	12,0 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.