


Forkliftag® - Pour chariot élévateur Guide d'utilisation



Les chariots élévateurs à fourche doivent être vérifiés :

- avant leur utilisation / avant les changements d'équipe, par un opérateur, à la recherche de tout endommagement, de tout défaut et d'usure ;
- selon la périodicité des inspections définie conformément aux conseils du fabricant, par une « personne compétente* » — ces inspections sont dites « complètes ».

Forkliftag® aide à contrôler les inspections précédant les changements d'équipe, la maintenance et l'identification des chariots élévateurs à fourche. Il utilise notre système de supports et d'inserts unique qui garantit la visibilité immédiate du dernier état au point d'utilisation.

Le support Forkliftag® est normalement placé au point d'accès ou dans l'espace cabine et attaché au chariot élévateur à l'aide d'un collier de serrage, d'adhésif, d'une vis ou d'un rivet.

Etape 01



Les inspections précédant les changements d'équipe sont réalisées avant l'utilisation par des opérateurs autorisés. L'insert garantit que l'opérateur respecte les critères d'inspection appropriés à l'aide de 8 contrôles préalables à l'utilisation faciles à réaliser, qui sont détaillés sur l'insert Forkliftag®.

Etape 02



Avant d'utiliser le véhicule, enregistrez l'inspection sur l'insert Forkliftag® avec le numéro de référence du chariot élévateur à fourche.

Etape 03



Si l'inspection du chariot élévateur est satisfaisante, l'insert est placé dans le support, avec la face jaune vers l'extérieur, indiquant que le chariot élévateur peut être utilisé en toute sécurité, de sorte que chacun puisse voir immédiatement quand a eu lieu la dernière inspection du véhicule.

Etape 04



Si l'inspection du chariot élévateur est insatisfaisante, retirez l'insert et donnez-le au superviseur. Le symbole « **ne pas utiliser** » apparaît immédiatement.

En cas d'utilisation du Livret d'inspection quotidienne Forkliftag®, le défaut peut être consigné dans la fiche des défauts de la machine.

* Le terme personne compétente est généralement compris comme quelqu'un qui possède l'expérience, la formation, les qualifications et/ou le savoir-faire nécessaires pour effectuer la tâche requise de manière compétente.

Le Livret d'inspection quotidienne Forkliftag®

Le Livret d'inspection Forkliftag® contient 252 enregistrements d'inspection quotidienne et est une adaptation de l'insert standard conçu pour aider à contrôler les inspections précédant les changements d'équipe, la maintenance et l'identification des chariots élévateurs à fourche. Le livret est compatible avec le support Forkliftag® standard.

Le Livret contient une fiche des défauts et permet d'écrire et de consigner vos inspections avec tout type de stylo.



FICHE DES DÉFAUTS DE LA MACHINE






Forkliftag® - Pour chariot élévateur Spécifications techniques

Forkliftag® est une solution d'étiquetage complète qui permet de contrôler les inspections précédant les changements d'équipe, la maintenance et l'identification des chariots élévateurs à fourche.

Il utilise notre système de supports et d'inserts unique qui garantit la visibilité immédiate du dernier état au point d'utilisation. Le recto de nos inserts standard inclut une liste de vérification avant utilisation simple à suivre à l'attention des opérateurs. Le verso permet quant à lui de consigner jusqu'à 42 inspections.

Le support



L'insert



Spécifications du support

- TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -5 °C à +65 °C
- MATÉRIAU : ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) thermoplastique
- DIMENSIONS : 285mm x 151mm
- OPTIONS DE FIXATION : Collier de serrage, bande magnétique, bande adhésive.

Spécifications de l'insert

- TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -10 °C à +125 °C
- MATÉRIAU : Polypropylène
- DIMENSIONS : 193mm x 144mm.

Facile à utiliser

- Format de liste de vérification quotidienne facile à suivre
- Résistant à l'eau — matériau : polypropylène
- Signez et datez vos contrôles d'inspection avec tout type de stylo
- Enregistrez et datez jusqu'à 42 inspections distinctes.



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrique	+971 4881 2524	Moyen-Orient	+971 4881 2524
Belgique	+32 (0) 52 45 78 11	Norvège	+47 70 13 40 00
Danemark	+45 66 14 44 00	Slovaquie	+421 2 3300 4800
France	+33 (0) 3 20 76 94 48	Espagne	+34 900 902 993
Allemagne	+49 (0) 6103 7598 660	Suède	+46 (0) 8 590 057 30
Hongrie	+36 23 500 275	Turquie	+90 212 264 02 20
Italie	+39 02 26 00 00 22	Royaume-Uni	+44 (0) 1295 228 288

©2013 Brady Worldwide, Inc. Tous droits réservés

Votre partenaire

www.bradyeurope.com