

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 32 A，额定电压(III/2): 630 V，额定横截面: 4 mm²，电位数: 4，行数: 1，每行位数: 4，产品系列: FRONT 4-V，针距: 7.62 mm，接线方式: 正面螺钉连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 90°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 5 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 从单一方向即可连接和断开导线，从而可将其整合到设备的正面

商业数据

订货号	1930645
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AANFAC
产品关键代码	AANFAC
GTIN	4017918731304
单件重量（含包装）	36.62 g
单件重量（不含包装）	36.064 g
原产地	BG

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	FRONT 4-V
产品线	COMBICON Terminals L
类型	连接器可组合
位数	4
针距	7.62 mm
连接量	4
行数	1
电位数目	4
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	2

电气特性

特性

额定电流 I_N	32 A
额定电压 U_N	630 V
额定电压(III/3)	500 V
额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定电压(III/2)	630 V
额定电涌电压(III/2)	6 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压(II/2)	6 kV

连接数据

连接技术

类型	连接器可组合
额定横截面	4 mm²

导线连接

连接方式	正面螺钉连接
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
可连接导向横截面 AWG	20 ... 10
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.5 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.5 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.5 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.5 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1 mm²
剥线长度	14 mm

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm
------	-------------------

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 µm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	7.62 mm
宽度 [w]	30.48 mm
高度[h]	32 mm
长度[l]	27 mm
高度	26 mm
焊针长度[P]	5 mm
引脚尺寸	1 x 0.8 mm

PCB设计

孔径	1.3 mm
----	--------

机械测试

导线损坏和松动测试

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



规格	IEC 60998-2-1:1990-04
结果	已通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60998-2-1:1990-04
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.5 mm² / 刚性 / > 30 N
	0.5 mm² / 柔性 / > 30 N
	6 mm² / 刚性 / > 80 N
	4 mm² / 柔性 / > 60 N

扭矩试验

规格	IEC 60998-2-1:1990-04
----	-----------------------

电气测试

温升测试

规格	IEC 60998-2-1:1990-04
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K

绝缘电阻

规格	IEC 60998-2-1:1990-04
绝缘电阻，相邻接线位	10 ⁹ Ω

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	500 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	5.5 mm
最小爬电距离(III/3)	6.3 mm
额定绝缘电压 (III/2)	630 V
额定电涌电压(III/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:1995-03
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60998-2-1:1990-04
温度	850 °C
暴露时间	5 s

环境条件


环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

图表



型号 : FRONT 4-V-7,62

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	22 - 10	-
使用组 D	300 V	10 A	22 - 10	-

cULus认证 认证ID: E60425-19860303				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	24 - 10	-
使用组 D	300 V	10 A	24 - 10	-

DNV GL 认证ID: TAE00001EV				
----------------------------	--	--	--	--

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT 4-V-7,62- 4 - PCB端子

1930645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1930645>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.195千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn