


Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 10000



1 œillet 20,2 mm Ø

Caractéristiques du produit

Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

Application

Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm
---------	---

Exactitude / déviations

Précision	± 0,01 % FSO
Répétabilité	± 0,001 % FSO

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Température de stockage [°C]	-40...80



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 10000

Humidité de stockage	[%]	5...95; (sans condensation)
----------------------	-----	-----------------------------

Tests / homologations

Tenue aux chocs	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Tenue aux vibrations	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Données mécaniques

Poids	[g]	3510,8		
Dimensions	[mm]	115 x 168,7 x 115		
Diamètre de la bride ISO	[mm]	58		
Matières		boîtier: aluminium anodisé; fil de mesure: inox recouvert de polyamide		
Type d'arbre		arbre plein		
Diamètre de l'arbre	[mm]	6		
Longueur de mesure maximale	[mm]	10000		
Circonférence de la bobine de fil	[mm]	315		
Diamètre fil	[mm]	1		
Raccordement fil		20,2; (œillet)		
Caractéristiques fil		vitesse max. du fil	[m /s]	2
		accélération max. du fil	[g]	6
		force de rétraction max.	[N]	21
		force de rétraction min.	[N]	8
Bride de fixation		Flasque synchro		

Accessoires

Fourniture	vis de fixation: 3 x M4		
	vis à tête cylindrique: 4 x M4		
	rondelles		
	Flasque synchro		
	Accouplement pour codeurs		

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


E61443



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 10000

Diagrammes et courbes



notice de montage