

Produktinformation

90 25 20

Rohrschneider

Für Verbund- und Schutzrohre

- Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen
- Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbundrohre Ø 11,5 und 15,0 mm
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
- Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



MM



Allgemein

Artikel-Nr.	90 25 20
EAN	4003773046004
Zange	verzinkt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	332 g
Abmessungen	210 x 70 x 20 mm

Technische Attribute

Schneidwerte Schutzrohre (Durchmesser)	Ø 18 – 35 mm
--	--------------

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Sauberes Schneiden von Schutzrohren Ø 18 bis 35 mm



Verbundrohre Ø 12 bis 25 mm werden sauber und ohne Verformung geschnitten