




#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Marque                                        | NTN      |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau       | 110 mm   |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux       | 145 mm   |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants              | 4 mm     |
| Référence rondelle de butée AS                | AS1122   |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS            | WS81122  |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS            | GS81122  |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 139,4 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 115,5 mm |



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Poids cage à rouleaux</b> | 0,122 kg |
|------------------------------|----------|

#### PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ca - Capacité charge axiale dynamique</b>        | 93500000 mN  |
| <b>C0a - Capacité charge axiale statique</b>        | 590000000 mN |
| <b>Cua - Charge axiale limite à la fatigue</b>      | 67000000 mN  |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 2880 °/s     |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 11400 °/s    |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 253,15 °K    |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 393,15 °K    |

