

# Fiche produit

## Caractéristiques

# XZCP1541L5

OsiSense XZ - Prolongateur m12 male droit 4 fils 4 contacts ip 67 cable pvr 5 m



### Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur mâle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolation minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,04 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	17,6 cm
Longueur de l'emballage 1	18,1 cm
Poids de l'emballage 1	160,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,485 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------