

Données techniques

UCFA206

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC206G2, FA206

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	31 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	40,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure	38,1 mm

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	30 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	18 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	144 mm
J - Distance entre trous de fixation	117 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée	58 mm
L - Largeur / diamètre du logement	80 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée	72 mm
N - Dimension trou de fixation	12 mm
S - Distance face / centre du palier	15,9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	19500000 mN
C0 - Capacité de charge statique	11200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,92 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

