

プリント基板用コネクタ - DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1818805

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 12, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

図はコンタクト20点を接続する10極仕様



基本情報

梱包	220 pc
最低注文数	220 pc
GTIN	 4 046356 757911
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	7.533 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	10.6 mm
ピッチ	3.50 mm
寸法a	38.5 mm
高さ	10 mm
	12 mm
はんだピンの長さ	2 mm
ピン寸法	0,8 x 0,8 mm
ピンピッチ	5.50 mm
穴径	1.4 mm

その他

製品範囲	DMCV 1,5/...-G1F-THR
絶縁材質グループ	IIIa

プリント基板用コネクタ - DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1818805

技術データ

その他

定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	160 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	8 A
最大負荷電流	8 A
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	12

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

プリント基板用コネクタ - DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1818805

認証


認証


VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IEC EE CB Scheme / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	8 A
定格電圧 UN	160 V

IECEE CB Scheme 	
標準規格 IN	8 A
定格電圧 UN	160 V

cULus Recognized		
	B	C
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧 UN	150 V	50 V

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

コーディングプロフィール - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647

誤挿入防止キー、プラグまたはソケットのキーイングリブに差込み、絶縁材質、色：白




プリント基板用コネクタ - DMCV 1,5/12-G1F-3,5- LRP20THRR72 - 1818805

アクセサリ

その他の製品

プリント基板用コネクタ - DFMC 1,5/12-STF-3,5 - 1790399



プラグ、公称電流：8 A、定格電圧（III/2）：160 V、極数：12 + コンタクト24点、ピッチ：3.5 mm、接続方式：スプリング式、色：緑、コンタクト表面：すず


プリント基板用コネクタ - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LR - 1790580




プラグ、公称電流：8 A、定格電圧（III/2）：160 V、極数：12 + コンタクト24点、ピッチ：3.5 mm、接続方式：スプリング式、色：緑、コンタクト表面：すず

図面

配線図




穴あけ加工図




コーディングプロファイルCP-DMC...を使用

プリント基板用コネクタ - DMCV 1,5/12-G1F-3,5- LRP20THRR72 - 1818805

外形寸法



配線図



パネル加工図