

# ALPHA

## 3470ITP125P63 TFR

EAN 4031582485622

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 125 mm         |
| Largeur de roue              | 50 mm          |
| Dimension de platine         | 137 x 105 mm   |
| Distance entre axe           | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous           | 11 mm          |
| Déport                       | 55 mm          |
| Diamètre d'encombrement      | 235 mm         |
| Hauteur                      | 161 mm         |
| Résistance à la température  | -10 / +60 °C   |
| Norme                        | EN_12532       |
| Poids                        | 2.115 kg       |
| Rayon d'encombrement         | 117.5 mm       |
| Dureté du bandage            | Shore A 92     |
| Capacité de charge dynamique | 300 kg         |
| Capacité de charge statique  | 600 kg         |


### Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Construction et montage



# ALPHA

3470ITP125P63 TFR

EAN 4031582485622



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

